

**СТ1 6 G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>
Тип	СТ1 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
Кол.	1 Штука

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	689.78 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-6 мм <sup>2</sup>	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 6 mm<sup>2</sup> с сечением, макс.

Вид/профиль обжима	Овальный обжим, Параллельный обжим	
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин.	20 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий
	Номер обжимной станции	3
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин.	12 AWG
Сечение проводника AWG, макс.	10 AWG	
Цвет обжимной станции	Желтый	

### Важное примечание


Сведения об изделии Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.

**Технические данные**

**Классификации**


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



## Аксессуары

### Плоский кабельный наконечник, вилка



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой


- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	FSKI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	<a href="#">1491790000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301540	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	<a href="#">1491810000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301380	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491820000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301670	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	<a href="#">1491850000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301687	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491830000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301830	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/4,0-6,0/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491840000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301823	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5M638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200580000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410422	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5M638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200590000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410439	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6M638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200600000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410446	
Кол.	100 ST	

### Аксессуары

#### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5F488 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200530000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410378	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200540000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410385	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F488 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200550000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410392	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200560000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410408	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200570000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410415	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/285	Версия
Заказ №	<a href="#">1491620000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301526	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Версия
Заказ №	<a href="#">1491630000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301489	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	<a href="#">1491650000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301519	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/485	Версия
Заказ №	<a href="#">1491660000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301410	
Кол.	100 ST	

## СТІ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	VFSKHI/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	<a href="#">1491670000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491680000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/285	Версия
Заказ №	<a href="#">1491640000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/285	Версия
Заказ №	<a href="#">1491730000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301700	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Версия
Заказ №	<a href="#">1491740000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301472	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/485	Версия
Заказ №	<a href="#">1491690000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301717	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	<a href="#">1491710000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301663	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491720000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301564	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491750000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Версия
Заказ №	<a href="#">1491760000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5T638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200610000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410453	соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5T638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200620000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410460	соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6T638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200630000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410477	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

### Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 RF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200640000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410484	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F638 RF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200650000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410491	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 RF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200660000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410507	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/285	Версия
Заказ №	<a href="#">1491860000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301915	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	<a href="#">1491870000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301908	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/485	Версия
Заказ №	<a href="#">1491880000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301748	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	<a href="#">1491890000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301786	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491910000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301847	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/485	Версия
Заказ №	<a href="#">1491920000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301694	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	<a href="#">1491930000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301762	
Кол.	100 ST	

## СТІ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	VFSKHV/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491940000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301922	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/4,0-6,0/638	Версия
Заказ №	<a href="#">1491950000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301946	
Кол.	100 ST	

## Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

## Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492130000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M10/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492340000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M10/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1492410000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302363	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M12/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492350000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302059	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M12/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1492420000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302189	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2,5/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492150000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2/-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492090000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301892	
Кол.	100 ST	

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQI-M2/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492140000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3,5/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492180000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3,5/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492270000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302134	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492100000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302011	соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492170000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492250000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302073	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492110000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302103	соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492200000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492290000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302172	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1492370000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302264	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/S/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492190000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/S/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492280000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302141	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492120000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302042	соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQI-M5/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492220000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492310000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302271	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1492380000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302219	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/S/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492210000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302004	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/S/2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492300000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302332	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M6/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492230000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302400	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M6/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492320000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302417	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M6/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1492390000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302509	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M8/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492240000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302066	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M8/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492330000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302325	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M8/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1492400000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302257	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

### Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

### Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M10/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1491320000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301199	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3,5/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492530000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302370	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3,5/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492610000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302097	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492600000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302202	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492550000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302240	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492630000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302424	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1491270000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301342	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/S/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492540000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302523	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/S/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492620000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302387	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQIG-M5/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492580000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1
GTIN (EAN)	4050118301793	mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M5/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492640000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302448	соединитель,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M5/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1491280000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4050118301311	mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M6/-1	Версия
Заказ №	<a href="#">1492590000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1
GTIN (EAN)	4050118302318	mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M6/-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491260000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301182	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M6/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1491290000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4050118301328	mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M8/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1491310000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4050118301298	mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M3 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200290000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410118	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M3,5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200300000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410125	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200310000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410132	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200320000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410149	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200330000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410156	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M3 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200350000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410170	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,синий
Кол.	100 ST	

## СТІ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	LIS 2,5M3,5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200360000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410187	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200370000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410194	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200380000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410224	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200390000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410231	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M10 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200450000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410293	
Кол.	50 ST	
Тип	LIS 6M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200410000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410255	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200420000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410262	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200430000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410279	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M8 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200440000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410286	
Кол.	50 ST	

## Крючкообразные кабельные наконечники



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений. Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	HBT 1,5 - 3,0 RT	Версия
Заказ №	<a href="#">1312440000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118115055	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 1,5 - 4,6 RT	Версия
Заказ №	<a href="#">1233340000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 4,6 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118210972	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 2,5 - 3,0 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1312450000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118115130	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 2,5 - 4,6 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1233330000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 4,6 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118016901	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 6,0 - 3,0 GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1312470000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118114980	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1216230000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4,6 mm <sup>2</sup> , 4,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118000337	
Кол.	100 ST	
Тип	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">9036290000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,25 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248175925	
Кол.	100 ST	
Тип	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">9036300000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248175932	
Кол.	100 ST	

### Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

### Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200490000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410330	
Кол.	100 ST	

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200500000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410347	
Кол.	100 ST	
Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200510000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410354	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/0,1-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491540000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301649	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491550000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301731	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491560000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301656	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491570000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301809	
Кол.	100 ST	

## Параллельные соединители



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

## Основные данные для заказа

Тип	VPLI/0,1-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491450000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301595	
Кол.	100 ST	
Тип	VPLI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491460000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301366	
Кол.	100 ST	
Тип	VPLI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491470000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301571	
Кол.	100 ST	

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	VPLI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491480000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301359	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	

## Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

## Основные данные для заказа

Тип	KSI/0,1-0,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491370000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301625	
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491380000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301441	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491390000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301458	
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491410000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301632	
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491420000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118300994	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200460000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410309	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200470000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410316	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 6R14 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200480000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	


## СТИ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Вставное распределительное устройство




Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

Тип	VSTVI/0,5-1,0	Версия	
Заказ №	<a href="#">1491770000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1	
GTIN (EAN)	4050118301465	мм <sup>2</sup> , 0,5 мм <sup>2</sup> - 1 мм <sup>2</sup> , красный	
Кол.	100 ST		
Тип	VSTVI/1,5-2,5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1491780000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4050118301373	соединитель, 2,5 мм <sup>2</sup> , 1,5 мм <sup>2</sup> - 2,5 мм <sup>2</sup> , синий	
Кол.	100 ST		

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M3 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200070000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409839	соединитель, 1,5 мм <sup>2</sup> , 0,5 мм <sup>2</sup> - 1,5 мм <sup>2</sup>	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 1,5M3,5 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200080000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409846	соединитель, 1,5 мм <sup>2</sup> , 0,5 мм <sup>2</sup> - 1,5 мм <sup>2</sup>	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 1,5M4 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200090000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409853	соединитель, 1,5 мм <sup>2</sup> , 0,5 мм <sup>2</sup> - 1,5 мм <sup>2</sup>	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 1,5M5 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200100000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409860	соединитель, 1,5 мм <sup>2</sup> , 0,5 мм <sup>2</sup> - 1,5 мм <sup>2</sup>	
Кол.	100 ST		

## СТІ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	LIR 1,5M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200110000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409730	соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 1,5M8 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200120000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409747	соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M10 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200210000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410033	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M3 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200150000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409778	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M3,5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200160000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409785	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200170000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409792	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200180000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409808	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200190000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410019	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M8 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200200000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410026	соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M10 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200270000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410095	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200230000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410057	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200240000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200250000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

## СТ1 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	LIR 6M8 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200260000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410088	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

## Круглый штекер



Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## Основные данные для заказа

Тип	LID 1,5M4 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200670000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410514	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 2,5M5 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200680000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410521	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 6M5 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200690000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410538	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSTI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1492040000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301779	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSTI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492050000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301861	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSTI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1492060000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301885	
Кол.	100 ST	

## СТИ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Кабельный наконечник, розеточная часть для круглой вилки




Полностью изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LID 1,5F4 RF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200700000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410545	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 2,5F5 RF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200710000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410552	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 6,0F5 RF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200720000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410569	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHV/0,5-1,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1491980000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4050118301939	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1491990000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4050118301878	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHVI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1492010000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4050118301960	
Кол.	100 ST	

### Трубки для круглых штекеров, полностью изолированные



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

## СТІ 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	VRSHVI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	<a href="#">1492020000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301984	mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">1492030000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301854	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 ST	

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M10 V	Версия
Заказ №	<a href="#">2792000000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4064675073192	соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

### Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

### Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Версия
Заказ №	<a href="#">1121010000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 ST	