

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 14.5 мм, черный
Заказ №	9202870000
Тип	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - черный	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	14.5 mm
Диаметр изоляции (D2)	7 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	24.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm	Длина зачистки изоляции	18 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

