


H0,5/16 DS W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 мм, 10 мм, белый
Заказ №	9202910000
Тип	H0,5/16 DS W
GTIN (EAN)	4032248519019
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E354986

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.07 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, специальный размер, цвет - белый	Исполнение	Стандартный

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1 mm	Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
Диаметр изоляции (D2)	2.9 mm	Толщина изоляции (S2)	0.25 mm
L1 в мм	16.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm	Длина зачистки изоляции	12 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

