


ERME MULTI-STRIPAX



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменимых модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Версия	Spare cutting blade
Заказ №	9203070000
Тип	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
Кол.	1 Штука

ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	85 mm
Ширина	250 mm
Длина	85 mm
Масса нетто	11 g

Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Длина (в дюймах)	3.3464 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Технические данные

Описание артикула	Запасной нож Multi-Stripax
-------------------	----------------------------

Инструменты для снятия изоляции

Максимальная мощность при резании 2.5 mm ² одножильного кабеля	Максимальная мощность при резании 6 mm ² гибкого кабеля
Максимальная мощность при резании 10,2 мм x 4 мм плоского кабеля	

Классификации

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		