


**ERAN MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменимых модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

**Основные данные для заказа**

Версия	Spare stop set
Заказ №	<a href="#">9203100000</a>
Тип	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
Кол.	1 Штука

**ERAN MULTI-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Размеры и массы**

Высота	85 mm
Ширина	250 mm
Масса нетто	11.88 g

Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина (в дюймах)	9.8425 inch

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	Запасной комплект стопоров Multi-Stripax
-------------------	---

**Инструменты для снятия изоляции**

Максимальная мощность при резании 2.5 mm <sup>2</sup> одножильного кабеля	Максимальная мощность при резании 6 mm <sup>2</sup> гибкого кабеля
Максимальная мощность при резании 10,2 мм x 4 мм плоского кабеля	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		