

## STRIPPER 6-16 RED-LINE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

### Основные данные для заказа

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | Stripping and cutting tool |
| Заказ №    | <a href="#">9203110000</a> |
| Тип        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |
| Кол.       | 1 Штука                    |

**STRIPPER 6-16 RED-LINE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 166 mm | Ширина (в дюймах) | 6.5354 inch |
| Масса нетто | 20 g   |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

**Инструменты для снятия изоляции**

|   |                    |  |                   |
|---|--------------------|--|-------------------|
| Зона снятия изоляции AWG, макс.                   | 6 AWG              | Зона снятия изоляции AWG, мин.                   | 10 AWG            |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 16 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 6 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |