## Справочный листок технических дан-

#### **KOK-46X46**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com




Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы М
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

#### Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	<u>9204810000</u>
Тип	KOK-46X46
GTIN (EAN)	4032248694020
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Размеры и массы

Высота	46 mm	Высота (в дюймах)	1.811 inch
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Масса нетто	1907 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

#### Технические данные

Описание артикула	Пробойник квадратных	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	отверстий в листе 46,0 х	
	•	
	46.0 мм	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002691	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 9.0	21-04-92-40
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-40
ECLASS 11.0	21-04-51-92	ECLASS 12.0	21-04-51-92
ECLASS 13.0	21-04-51-92	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

