
## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы М
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

#### Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	<u>9204820000</u>
Тип	KOK-52X36
GTIN (EAN)	4032248693757
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

#### Размеры и массы

Высота	36 mm	Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина	52 mm	 Ширина (в дюймах)	2.0472 inch
Масса нетто	2100 a		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

#### Технические данные

Описание артикула	Пробойник
	прямоугольных отверстий
	в листе 52,0 х 36,0 мм

#### Режущие инструменты

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002691	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 9.0	21-04-92-40
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-40
ECLASS 11.0	21-04-51-92	ECLASS 12.0	21-04-51-92
ECLASS 13.0	21-04-51-92	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



KOK-52X36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	www.weiamaener.com
Пример использования	