

# Справочный листок технических данных

## КОК-52Х36

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

### Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	<a href="#">9204820000</a>
Тип	KOK-52Х36
GTIN (EAN)	4032248693757
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Высота	36 mm
Ширина	52 mm
Масса нетто	2100 g

Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина (в дюймах)	2.0472 inch

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Пробойник прямоугольных отверстий в листе 52,0 x 36,0 мм
-------------------	--

### Режущие инструменты

Типоразмер установки	3
----------------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

## Изображения

### Пример использования

