

КОК-68Х68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	9204840000
Тип	КОК-68Х68
GTIN (EAN)	403224869377 1
Кол.	1 Штука

КОК-68X68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	68 mm	Высота (в дюймах)	2.6772 inch
Ширина	68 mm	Ширина (в дюймах)	2.6772 inch
Масса нетто	4180 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Пробойник квадратных отверстий в листе 68,0 x 68,0 мм
-------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Изображения

Пример использования

