

Справочный листок технических данных

KOK-91X36

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	9204860000
Тип	KOK-91X36
GTIN (EAN)	4032248693795
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Высота	36 mm
Ширина	91 mm
Масса нетто	3436 g

Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина (в дюймах)	3.5827 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Пробойник прямоугольных отверстий в листе 91,0 x 36,0 мм
-------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Изображения

Пример использования

