

**KOK-112X36**



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

**Основные данные для заказа**

Версия	Sheet holes
Заказ №	<a href="#">9204870000</a>
Тип	KOK-112X36
GTIN (EAN)	4032248693801
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Высота	36 mm
Ширина	112 mm
Масса нетто	4200 g

Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина (в дюймах)	4.4094 inch

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Пробойник прямоугольных отверстий в листе 112,0 x 36,0 мм
-------------------	---

### Режущие инструменты

Типоразмер установки	8
----------------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

## Изображения

### Пример использования

