

КОК-112Х36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	9204870000
Тип	КОК-112Х36
GTIN (EAN)	4032248693801
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Высота	36 mm	Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина	112 mm	Ширина (в дюймах)	4.4094 inch
Масса нетто	4200 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Пробойник прямоугольных отверстий в листе 112,0 x 36,0 мм
-------------------	---

Режущие инструменты

Типоразмер установки	8
----------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Изображения

Пример использования

