Справочный листок технических дан-

KOHS 19



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы М
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	<u>9205010000</u>
Тип	KOHS 19
GTIN (EAN)	4032248694242
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-50-03

21-04-50-03

21-04-50-03

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	DLI 14	M200	CLI
газме	и ис	Mac	СЫ

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Диаметр	19 mm	Масса нетто	246 g
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-887	79-adf736ca79e3	
Описание артикула	Гидравлический винт ø 19,0 мм		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002131	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 9.0	21-04-50-03

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

21-01-90-90

21-04-50-03

21-04-50-03

21-04-50-03