Справочный листок технических дан-

KOBBS 9.5X50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Разгрузочный клапан давления защищает от перегрузки
- Головка цилиндра изогнута под углом 90°
- Головка под углом может поворачиваться на 360°
- Эргономичная ручка отскакивает назад автоматически
- Отходы не вызывают заклинивания благодаря тройному разделению
- Гидравлический пробойник изготовлен из высокопрочного алюминия (масса меньше прибл. на 40 %)
- Срок службы существенно уменьшается при использовании листов из нержавеющей стали

Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes	
Заказ №	9205030000	
Тип	KOBBS 9.5X50	
GTIN (EAN)	4032248694266	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Диаметр	9.5 mm	Масса нетто	63 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Технические данные

Классификации

	·		
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-92-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Статус каталога / Изображения