

KOBBS 9.5X50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Разгрузочный клапан давления защищает от перегрузки
- Головка цилиндра изогнута под углом 90°
- Головка под углом может поворачиваться на 360°
- Эргономичная ручка отскакивает назад автоматически
- Отходы не вызывают заклинивания благодаря тройному разделению
- Гидравлический пробойник изготовлен из высокопрочного алюминия (масса меньше припл. на 40 %)
- Срок службы существенно уменьшается при использовании листов из нержавеющей стали

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Sheet holes |
| Заказ № | 9205030000 |
| Тип | KOBBS 9.5X50 |
| GTIN (EAN) | 4032248694266 |
| Кол. | 1 Штука |

KOBBS 9.5X50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|-------------------|-------------|
| Высота | 50 mm | Высота (в дюймах) | 1.9685 inch |
| Диаметр | 9.5 mm | Масса нетто | 63 g |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Технические данные

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Описание артикула | Стяжной винт 9,5 x 50,0 мм |
|-------------------|-------------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |