

**KOBBS 19X55**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Разгрузочный клапан давления защищает от перегрузки
- Головка цилиндра изогнута под углом 90°
- Головка под углом может поворачиваться на 360°
- Эргономичная ручка отскакивает назад автоматически
- Отходы не вызывают заклинивания благодаря тройному разделению
- Гидравлический пробойник изготовлен из высокопрочного алюминия (масса меньше припл. на 40 %)
- Срок службы существенно уменьшается при использовании листов из нержавеющей стали

**Основные данные для заказа**

Версия	Sheet holes
Заказ №	<a href="#">9205040000</a>
Тип	KOBBS 19X55
GTIN (EAN)	4032248694273
Кол.	1 Штука

## КОВBS 19X55

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Высота	55 mm	Высота (в дюймах)	2.1654 inch
Диаметр	19 mm	Масса нетто	245 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Технические данные

Описание артикула	Стяжной винт 19,0 x 55,0 мм
-------------------	-----------------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		