

IE-CT-SC-GOF-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
Заказ №	9205350000
Тип	IE-CT-SC-GOF-P
GTIN (EAN)	4032248725489
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	624.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для оптоволокна, Profinet, SC/ST и разъемов IP 67	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		