Справочный листок технических дан-

IE-CT-SC-GOF-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим			
Заказ №	<u>9205350000</u>			
Тип	IE-CT-SC-GOF-P			
GTIN (EAN)	4032248725489			
Кол.	1 Штука			

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-38-11

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

. aomopoi ii maooo			
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	624.8 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		
Технические данные			
Описание артикула	Обжимной инструмент для оптоволокна, Profinet, SC/ST и разъемов IP 67	Исполнение	механическая, без сменных вставок
Характеристики инструме	энта — обжим		
Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

ECLASS 14.0

21-04-38-11

21-04-38-11