

## LAN USB TESTER



Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Инструменты для тестирования, Пробник отсутствия обрыва в кабеле данных |
| Заказ №    | <a href="#">9205400000</a>  |
| Тип        | LAN USB TESTER  |
| GTIN (EAN) | 4032248732128   |
| Кол.       | 1 Штука   |

**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 65 mm  | Глубина (дюймов)  | 2.5591 inch |
| Высота      | 27 mm  | Высота (в дюймах) | 1.063 inch  |
| Ширина      | 135 mm | Ширина (в дюймах) | 5.3149 inch |
| Масса нетто | 355 g  |                   |             |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI                              |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041 |

**Технические данные**

Описание артикула Пробник

**Измерительные и контрольные приборы**

|                                   |  |                                  |                    |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| Питание                           | Моноблочная аккумуляторная батарея 9 В | Вид соединения                   | RJ45, USB A, USB B |
| Индикация                         | Светодиод                              | Вид защиты                       | IP44               |
| Проверено и апробировано согласно | EN/IEC 61010                           | Зуммер                           | Нет                |
| Размеры удалённой коробки         | 65 x 28 x 27 мм                        | Длина тестируемого кабеля, макс. | 1000 m             |
| Вес удалённой коробки             | 30 g                                   |                                  |                    |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002080    | ETIM 9.0    | EC002080    |
| ETIM 10.0   | EC002080    | ECLASS 14.0 | 27-20-11-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-08 |             |             |

**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**



## LAN USB TESTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Тип        | BLOCKBATTERIE 9V           | Версия                                |  |
| Заказ №    | <a href="#">9004810000</a> | Инструменты для тестирования, Батарея |  |
| GTIN (EAN) | 4008190050665              |                                       |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                       |  |