



CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.14mm ² , 6mm ² , Обжим с 4 выемками
Заказ №	9205430000
Тип	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch
Масса нетто	1175 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов HD- HE и ConCept M10/M5 0,14-6 mm ²	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26	Диапазон обжимаемых проводников, 6 mm ² макс.

Диапазон обжимаемых проводников, 0.14 mm²
мин.

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 6 mm ² с сечением, макс.	Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками
---	--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		