## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

#### Основные данные для заказа

Версия	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm², 10mm², Обжим с 4 выемками
Заказ №	<u>9205440000</u>
Тип	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch
Масса нетто	1190 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

#### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для контактов HD		сменных вставок
	и ConCept M3 и		
	аналогичных типов 1,5-10		
	MM <sup>2</sup>		

#### Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 8
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 16	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>		

#### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 10 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками
с сечением, макс.		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Статус каталога / Изображения