

CTIN CM 3.6



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm ² , 10mm ² , Обжим с 4 выемками
Заказ №	9205440000
Тип	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Кол.	1 Штука

СТІН СМ 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch
Масса нетто	1190 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов HD и ConCept M3 и аналогичных типов 1,5-10 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 8
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 16	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	1.5 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 mm ²	Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками
--	--------------------	--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		