Справочный листок технических данных

CA 100/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Заказы только по запросу





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper	omatic stripper and crimper	
Заказ №	<u>9205790000</u>		
Тип	CA 100/10		
GTIN (EAN)	4032248813285		
Кол.	1 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

17-13-01-01

17-13-01-01

17-13-01-01

17-13-01-01

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	CE		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	400 mm	Γανόμμο (σιούμος)	15.748 inch
	460 mm	Глубина (дюймов)	18.1102 inch
Высота		Высота (в дюймах)	
<u> Ширина</u>	530 mm	Ширина (в дюймах)	20.8661 inch
Масса нетто	48000 g		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Автоматы для снятия изоля	ции и обжима проводо	В	
Диапазон проводников для снятия изоляции	Только для кабельного наконечника 10,0 мм² с манжетой	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1,5 с	Обжим	Трапецеидальный
Длина обжима	12 - 18 mm	Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, изоляцией и без
Подключение сжатого воздуха	5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz
Классификации			
ETIM C.O.	50000770	FTINA 7.0	50000770
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002778

17-13-01-01

17-13-01-01

17-13-01-01

17-13-01-01

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения