

Заказы только по
запросу



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	9205790000
Тип	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	400 mm	Глубина (дюймов)	15.748 inch
Высота	460 mm	Высота (в дюймах)	18.1102 inch
Ширина	530 mm	Ширина (в дюймах)	20.8661 inch
Масса нетто	48000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	Только для кабельного наконечника 10,0 мм ² с манжетой	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1,5 с	Обжим	Трапецеидальный
Длина обжима	12 - 18 mm	Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией и без
Подключение сжатого воздуха	5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		