



## MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	108 mm	Глубина (дюймов)	4.252 inch
Высота	53 mm	Высота (в дюймах)	2.0866 inch
Ширина	281 mm	Ширина (в дюймах)	11.063 inch
Масса нетто	888.2 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Технические данные

Описание артикула Цифровые  
электроизмерительные  
клещи

## Измерительные и контрольные приборы

Измеренное значение емкости, макс.	6.6 mF	Измеренное значение емкости, мин.	6.6 nF
Выбор диапазона измерения	Вручную	Категория измерительной цепи	KAT III
Диапазон раскрытия токоизмерительных клещей	57 mm	Диапазон измерения напряжения/переменный ток	0.66 - 750 V
Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	0.66 - 1000 V	Измеренное значение тока, макс.	2000 A
Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	0 °C
Диапазон частот, макс.	66 Hz	Диапазон частот, мин.	1 MHz
Измерение частоты	Да	Индикация	цифровой
Тип тока	Переменный ток, DC	Диапазон измерения сопротивления, макс.	66 MΩ
Диапазон измерения сопротивления, мин.	660 Ω	Точность измерения постоянного напряжения	± 0,5%
Точность измерения переменного напряжения	± 0,5%	Тип батареи	Блок батарей 9 В
Проверено и апробировано согласно	EN/IEC 61010-1		

## Важное примечание

Сведения об изделии Функция мин./макс. применима только для диапазона пост. тока.

## Классификации

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		


**MULTIMETER C 2608**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Пример использования**



**MULTIMETER C 2608**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Принадлежности**

Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

**Основные данные для заказа**

Тип	ZUB MULTIMETER	Версия	
Заказ №	<a href="#">9205270000</a>	Multimeter	
GTIN (EAN)	4032248723522		
Кол.	1 ST		
Тип	BLOCKBATTERIE 9V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004810000</a>	Инструменты для тестирования, Батарея	
GTIN (EAN)	4008190050665		
Кол.	1 ST		