

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инфракрасный термометр 610 LC обеспечивает точное определение поверхностной температуры – бесконтактно, безопасно и быстро.

- Бесконтактное измерение температур от -20°C до +260°C
- Разрешение: 1°C
- Частота измерения: 2,5 раза в секунду
- Обозначение места измерения с помощью лазерного пятна
- Дисплей с задней подсветкой
- Включая индикатор состояния батареи
- Автоматический выключатель
- Включая футляр

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты для тестирования, Инфракрасный термометр
Заказ №	9427520000
Тип	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-05-01T00:00:00+02:00

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	170 mm	Ширина (в дюймах)	6.6929 inch
Масса нетто	297 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула Инфракрасный
термометр

Измерительные и контрольные приборы

Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	0 °C
Индикация	цифровой	Измеренное значение температуры, макс.	260
Измеренное значение температуры, мин.	-20	Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA

Классификации

ETIM 8.0 EC000601

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



THERMOMETER 610 LC

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного
оборудования

Основные данные для заказа

Тип	BATTERIE 1,5V MICRO	Версия
Заказ №	9201310000	Инструменты для тестирования, Батарея
GTIN (EAN)	4032248421121	
Кол.	2 ST	