

SAIL-VSB-0.3U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller может поставлять клапанные штекеры как соединительные провода с соединительными штекерами M8/M12 и одним концом без соединителя. Состояние клапанного штекера отображается светодиодом. Клапанные штекеры оснащены схемой защиты. Ассортимент Weidmüller включает клапанные штекеры типа A, B и C, соответствующие DIN и промышленным стандартам. Степень защиты IP 67 выполняется при завинчивании. Направление отвода также является решающим фактором, поэтому компания Weidmüller предлагает различные версии.

Основные данные для заказа

Версия	Кабель датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 3, 0.5 m, LED: Нет, Экранированный:
Заказ №	9457930030
Тип	SAIL-VSB-0.3U
GTIN (EAN)	4064675041818
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2027-02-28T00:00:00+01:00

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

30 g

PB46 Общие технические данные

LED

Нет

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля

0.5 m

Ускорение

5 m/s²

Радиус изгиба, мин., постоянный

5 * диаметр кабеля

Скорость

200 m/s

Облучение с перекрестными связями

Нет

Цвет оболочки

черный

Радиус изгиба мин., изменяющийся

10 * диаметр кабеля

Циклы сгиба

2 Mio

Материал оболочки

Полиуретан

Цветовая кодировка

коричневый, синий,
зеленый/желтый

Количество контактов

3

Наружный диаметр

4.6 mm ± 0.2 mm

Классификации

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-11

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-11

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема соединений

