

KISC M3X20.5/10 NI EK4



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Крепежный винт
Заказ №	9503280000
Тип	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008 190550783
Кол.	100 Штука

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	20.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8071 inch
Ширина	4.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	1.15 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж Вид монтажа привинченный

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винты

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 3.00 mm

Характеристики материала

Цветовой код серый

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		