

**KISC M3X20.5/10 NI EK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Крепежный винт
Заказ №	<a href="#">9503280000</a>
Тип	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008 190550783
Кол.	100 Штука

## KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	20.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8071 inch
Ширина	4.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	1.15 g		

## Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	привинченный
-----------------------	-------------------------	-------------	--------------

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	Винты
------------	-------

## Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 3.00 mm

## Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

## Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		