




### Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 192 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 20.50, Изолированный: Нет, Ширина: 9.5 mm
Заказ №	<a href="#">9512240000</a>
Тип	WQV 70N/2
GTIN (EAN)	4008190403928
Кол.	5 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	18.6 mm	Глубина (дюймов)	0.7323 inch
Высота	30.5 mm	Высота (в дюймах)	1.2008 inch
Ширина	9.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.374 inch
Масса нетто	24.86 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	----------------------------

### Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

### Размеры

Шаг в мм (P)	20.50 mm
--------------	----------

### Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	192 A
------------------------	-------	-----------------	-------

### Характеристики материала

Основной материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
-------------------	--------------	--------------	------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Аксессуары

### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

### Основные данные для заказа

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия
Заказ №	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 ST	

### дополнительное соединение



Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 25.2/8/6.4	Версия
Заказ №	<a href="#">1967110000</a>	W-серия, Распорная втулка
GTIN (EAN)	4032248739196	
Кол.	5 ST	