Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 192 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (Р): 20.50, Изолированный: Нет, Ширина: 9.5 mm
Заказ №	<u>9512250000</u>
Тип	WQV 70N/3
GTIN (EAN)	4008190403935
Кол.	5 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы	000120101202012	COCIDETOIBOBAID			
Глубина	18.6 mm	Глубина (дюймов)	0.7323 inch		
Высота	51 mm	Высота (в дюймах)	2.0079 inch		
Ширина	9.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.374 inch		
Масса нетто	37.75 g				
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответст	гвие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	СПОЛЕНИЯ			
REACH SVHC	Соответствует без исключения Heт SVHC выше 0,1 wt%				
	еские данные				
Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищеннос исполнение	сть Нет		
Общие сведения	'		'		
Количество полюсов	3				
Параметры системы					
- парамотры опотомы					
Исполнение	для клемм				
Размеры	,				
Шаг в мм (Р)	20.50 mm				
Расчетные данные					
Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	192 A		
Характеристики материа	ла				
Основной материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Тип WAW 1 NEUTRAL Версия

Заказ № 9004500000 Miscellaneous tools

GTIN (EAN) 4008190053925

Кол. 1 ST

дополнительное соединение

Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

Основные данные для заказа

Тип	VH 25.2/8/6.4	Версия
Заказ №	<u>1967110000</u>	W-серия, Распорная втулка
GTIN (EAN)	4032248739196	
Кол.	5 ST	

Статус каталога / Изображения