

## SPPL SAKR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), красный, Высота: 23.4 mm, Ширина: 0.3 mm, НВ, ПВХ
Заказ №	<a href="#">9525900000</a>
Тип	SPPL SAKR
GTIN (EAN)	5027357067413
Кол.	100 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	23.4 mm	Глубина (дюймов)	0.9213 inch
Высота	23.4 mm	Высота (в дюймах)	0.9213 inch
Ширина	0.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.0118 inch
Масса нетто	0.17 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-15 °C...15 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-15 °C
Температура при длительном использовании, макс.	60 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

с фиксатором Да

**Параметры системы**

Требуется концевая пластина	Нет	Количество уровней	1
-----------------------------	-----	--------------------	---

**Характеристики материала**

Основной материал	ПВХ	Цветовой код	красный
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения привинченный

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		