

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Мон- тажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 70 mm, Ширина: 33.5 mm, Глубина: 12 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
Заказ №	9527590000
Тип	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Кол.	1 Штука

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	33.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.3189 inch
Масса нетто	127.1 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид крепления привинченный Основной материал Нержавеющая сталь 1.4301

Общие данные - аксессуары

Вид крепления привинченный Основной материал Нержавеющая сталь 1.4301

Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		