

MP MPC 07/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Версия	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 75 mm, Ширина: 125 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
Заказ №	9535540000
Тип	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Кол.	1 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	5.2 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная		

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Accessories

TS 15



Аксессуар

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC0712 VER	Версия	
Заказ №	8000037599	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 55 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653113	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		
Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия	
Заказ №	8000037598	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		