



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинко-  
ванная

#### Основные данные для заказа

Версия	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Мон- тажная панель, Монтажная пластина, Высота: 125 mm, Ширина: 125 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
Заказ №	<a href="#">9535550000</a>
Тип	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	125 mm	Высота (в дюймах)	4.9212 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	10.6 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MP MPC 12/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### TS 15



Аксессуар

### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037598</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		