## Справочный листок технических дан-

### **MP MPC 17/17**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

#### Основные данные для заказа

MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 148 mm, Ширина: 148 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
· ·
<u>9535570000</u>
MP MPC 17/17
4032248009305
1 Штука

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	148 mm	Высота (в дюймах)	5.8268 inch
Ширина	148 mm	Ширина (в дюймах)	5.8268 inch
Масса нетто	251.3 g		

#### Температуры

Рабочая температура

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая,	 Применение	Строение
	оцинкованная		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **MP MPC 17/17**

### Аксессуары

#### TS 35

Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный