

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинко-
ванная

Основные данные для заказа

Версия	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Мон- тажная панель, Монтажная пластина, Высота: 148 мм, Ширина: 148 мм, Глубина: 1.5 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкован- ная, оцинкованный
Заказ №	9535570000
Тип	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	148 mm	Высота (в дюймах)	5.8268 inch
Ширина	148 mm	Ширина (в дюймах)	5.8268 inch
Масса нетто	251.3 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная	Применение	Строение

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 мм, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный