

Справочный листок технических данных

MP MPC 17/25

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 175 mm, Ширина: 250 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
Заказ №	9535580000
Тип	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	175 mm	Высота (в дюймах)	6.8898 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	375 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
-------------	--------------	-------------------	---------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Аксессуары

www.weidmueller.com

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
GTIN (EAN)	4050118653120	
Кол.	20 ST	
Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Версия
Заказ №	8000037601	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 114 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
GTIN (EAN)	4050118653137	
Кол.	20 ST	