## Справочный листок технических дан-





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

### Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 175 mm, Ширина: 250 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
Заказ №	9535580000
Тип	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
			<u> </u>
Высота	175 mm	Высота (в дюймах)	6.8898 inch
Ширина	250 mm	 Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	375 g		
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изделия		'
	'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исн	ключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w	rt%	
Общие данные			
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Классификации			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39

27-40-06-39

ECLASS 15.0

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **TS 35**

Аксессуар



### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный
Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Версия
Тип Заказ №	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR 8000037601	Версия Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 114 mm, без
		·