

MF MPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Пластины для наружного крепления
Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm, Глубина: 10 mm, Основной материал: Пластмасса
Заказ №	9535600000
Тип	MF MPC
GTIN (EAN)	403224800938 1
Кол.	1 Штука

MF MPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	10 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Основной материал	Пластмасса
---------------	--------------	-------------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		