

# Справочный листок технических данных

## MF MPC

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Пластины для наружного крепления

Комплект по 4 шт.

### Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm, Глубина: 10 mm, Основной материал: Пластмасса
Заказ №	<a href="#">9535600000</a>
Тип	MF MPC
GTIN (EAN)	4032248009381
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	10 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид крепления	привинченный	Основной материал	Пластмасса
---------------	--------------	-------------------	------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		