

**FPC 20/20/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Корпуса из поликарбоната средних размеров  
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции пред-  
ставляют собой следующее поколение серии MPC.

Отличающаяся аналогичными свойствами материалов  
серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров,  
что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по  
заказу клиентов, полностью укомплектованные клем-  
мами и кабельными вводами.

**Основные данные для заказа**

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 мм, Ширина: 200 мм, Глубина: 132 мм, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Заказ №	<a href="#">9535690000</a>
Тип	FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009800
Кол.	1 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	132 mm	Глубина (дюймов)	5.1968 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	1230 g		

**Температуры**

Рабочая температура -50 °C...130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Кабельный ввод справа**

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

**Монтаж вертикальный**

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

**Монтаж горизонтальный**

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

**Номер сертификата корпуса**

Номер декларации о соответствии DE PS2420 220224  
(декларация о соответствии LVD) 003ISS00

**Общие данные**

Толщина материала	3.5 mm	Рабочая температура, макс.	130 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Поверхность	необработанный	Ударопрочность	IK08
Вид защиты	IP66, IP67	Основной материал	Поликарбонат
Уплотняющий материал	Полиуретан	Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Количество крепежных болтов	4	Отверстие для доступа, ширина	196.5 mm
Фланцевая пластина	Нет	Крышка	Да

**FPC 20/20/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Отверстие для доступа, высота	196.5 mm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
-------------------------------	----------	------------	--


### Резьбовое соединение сверху / внизу

M20	6	M12	20
M63	1	M40	1
M32	2	M25	4
M50	1	M16	11

### Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Изображения



## FPC 20/20/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	<a href="#">1868570000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 SS	Версия
Заказ №	<a href="#">1868550000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 ST	

### Шпилька заземления

Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1283430000</a>	Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073607	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)

**Klippon® POK — пластины заземления**



Корпуса серии Klippon® POK изготовлены из высококачественного полиэстера, армированного стекловолокном, и идеально подходят для областей и условий применения, где требуется стойкость к коррозии и ударопрочность, а также высокий класс защиты IP.

Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:

- Предлагается 17 типоразмеров
- Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
- Ударостойкость до 7 джоулей
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Степень огнестойкости до E60 в зависимости от компоновки
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

**Основные данные для заказа**

Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067149	прочее, Высота: 12.3 мм, Ширина: 12.3 мм, Глубина: 42 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь
Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073362	прочее, Высота: 21 мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)

## FPC 20/20/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Шпилька заземления



Болты заземления для замены в качестве комплектного компонента в двух версиях — латунь и нержавеющая сталь.

### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277220000</a>	Klirron POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067019	прочее, Высота: 21 мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь

### Петля




Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.

### Основные данные для заказа

Тип	HG FPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535990000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009701	Высота: 40 мм, Ширина: 50 мм, Глубина: 16.5 мм, Основной
Кол.	1 ST	материал: Пластмасса, Светло-серый

### Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления  
Комплект по 4 шт.

### Основные данные для заказа

Тип	MF FPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9536040000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009442	Крепежные кронштейны, Высота: 40 мм, Ширина: 19 мм,
Кол.	1 ST	

## FPC 20/20/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Глубина: 35.5 mm, Основной материал: Полиамид, Полиамид 66,  
Светло-серый

### FPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,  
оцинкованная

#### Основные данные для заказа

Тип	MP FPC 20/20	Версия
Заказ №	<a href="#">9535920000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009640	Монтажная пластина, Высота: 150 mm, Ширина: 185
Кол.	1 ST	mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный

### TS 35

Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Версия
Заказ №	<a href="#">8000037557</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653212	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	<a href="#">8000037558</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653229	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный

**FPC 20/20/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### TS 15



Аксессуар

### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037604</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653168	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		