

FPC 20/30/13 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Корпуса из поликарбоната средних размеров**

Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции представляют собой следующее поколение серии MPC. Отличающаяся аналогичными свойствами материалами серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров, что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 132 mm, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый, прозрачный
Заказ №	9535700000
Тип	FPC 20/30/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009817
Кол.	1 Штука

FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	132 mm	Глубина (дюймов)	5.1968 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	300 mm	Ширина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	1442.4 g		

Температуры

Рабочая температура	-50 °C...130 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Кабельный ввод справа

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20	WDU 35 / ZDU 35	2x6
WDU 4 / ZDU 4	2x17	WDU 6 / ZDU 6	2x13

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00
--	------------------------------

Общие данные

Толщина материала	3.5 mm	Рабочая температура, макс.	130 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Поверхность	необработанный	Ударопрочность	IK08
Вид защиты	IP66, IP67	Основной материал	Поликарбонат
Уплотняющий материал	Полиуретан	Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Количество крепежных болтов	4	Отверстие для доступа, ширина	296.5 mm
Фланцевая пластина	Нет	Крышка	Да

FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Отверстие для доступа, высота	196.5 mm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
-------------------------------	----------	------------	--

Резьбовое соединение вверху / внизу

M20	12	M12	38
M63	2	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	21

Классификации


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Вентиляционные заглушки – DAE**

В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	1868570000	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	мм, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 SS	Версия
Заказ №	1868550000	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	мм, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 ST	

Шпилька заземления

Болты заземления для замены в качестве комплектного компонента в двух версиях — латунь и нержавеющая сталь.

Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Заказ №	1283430000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
GTIN (EAN)	4050118073607	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Кол.	1 ST	
Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ №	1277250000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
GTIN (EAN)	4050118067149	Основной материал: Латунь
Кол.	1 ST	
Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия
Заказ №	1283440000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
GTIN (EAN)	4050118073362	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Кол.	1 ST	
Тип	PEBZ M10 BR SET	Версия
Заказ №	1277220000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
GTIN (EAN)	4050118067019	Основной материал: Латунь
Кол.	1 ST	

FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Петля**

Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.

Основные данные для заказа

Тип	HG FPC	Версия
Заказ №	9535990000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009701	Высота: 40 mm, Ширина: 50 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной
Кол.	1 ST	материал: Пластмасса, Светло-серый

Кронштейны для наружного крепления

Пластины для наружного крепления
 Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Тип	MF FPC	Версия
Заказ №	9536040000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009442	Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 35.5 mm, Основной материал: Полиамид, Полиамид 66, Светло-серый

FPC

Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,
 оцинкованная

FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	MP FPC 20/30	Версия
Заказ №	9535930000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009657	Монтажная пластина, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный

TS 35

Аксессуар




Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	8000037558	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
GTIN (EAN)	4050118653229	оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	
Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Версия
Заказ №	8000037559	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
GTIN (EAN)	4050118653236	оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	

TS 15

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	8000037604	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
GTIN (EAN)	4050118653168	
Кол.	20 ST	