FPC 20/30/13 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Корпуса из поликарбоната средних размеров Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции представляют собой следующее поколение серии MPC. Отличающаяся аналогичными свойствами материалов серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров, что гарантирует более широкий спектр применений. Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 132 mm, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый, прозрачный
Заказ №	<u>9535700000</u>
Тип	FPC 20/30/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009817
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	132 mm	Глубина (дюймов)	5.1968 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	300 mm	Ширина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	1442.4 g	ширина (в дюлиах)	11.611
Температуры			
Рабочая температура	-50 °C130 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	шиа	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	шил	
Кабельный ввод справа			
M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20
Монтаж вертикальный			
WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20	WDU 35 / ZDU 35	2x6
WDU 4 / ZDU 4	2x17	WDU 6 / ZDU 6	2x13
Монтаж горизонтальный			
WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25
Номер сертификата корпус	a		
Номер декларации о соответствии	DE PS2420 220224		
(декларация о соответствии LVD)	003ISS00		
Общие данные			
Толщина материала	3.5 mm	Рабочая температура, макс.	130 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем полиамид
Поверхность	необработанный	Ударопрочность	IK08
Вид защиты	IP66, IP67	Основной материал	Поликарбонат
Уплотняющий материал	Полиуретан	Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Количество крепежных болтов	4	Отверстие для доступа, ширина	296.5 mm
Фланцевая пластина	Нет	Крышка	Да

Дата создания 29.11.2025 04:24:58 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Отверстие для доступа, высота	196.5 mm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки Инженерные системы
Резьбовое соединение вве	рху / внизу		
M20	12	M12	38
M63	2	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	21
Классификации			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Weidmüller **3**


FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



FPC 20/30/13 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентиляционные заглушки - DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	1868570000	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 SS	Версия
Тип Заказ №	DAE M12 SS 1868550000	Версия DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10

Шпилька заземления



Болты заземления для замены в качестве комплектного компонента в двух версиях— латунь и нержавеющая сталь

Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Заказ №	1283430000	Klippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073607	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ №	1277250000	Klippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067149	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь
Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия
Тип Заказ №	PEBZ M10 S4 SET 1283440000	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
		·
Заказ №	1283440000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
Заказ № GTIN (EAN)	1283440000 4050118073362	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1283440000 4050118073362 1 ST	Кlippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1283440000 4050118073362 1 ST PEBZ M10 BR SET	Кірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	1283440000 4050118073362 1 ST PEBZ M10 BR SET 1277220000	Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,

FPC 20/30/13 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Петля

Серия МРС, петля, комплект по 2 шт.



Основные данные для заказа

Тип	HG FPC	Версия
Заказ №	9535990000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009701	Высота: 40 mm, Ширина: 50 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной
Кол.	1 ST	материал: Пластмасса, Светло-серый

Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Тип	MF FPC	Версия
Заказ №	<u>9536040000</u>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009442	Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 35.5 mm, Основной материал: Полиамид, Полиамид 66,
		Светло-серый

FPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

FPC 20/30/13 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	MP FPC 20/30	Версия
Заказ №	9535930000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009657	Монтажная пластина, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая,
		оцинкованный, серебряный

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	8000037558	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653229	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Версия
Тип Заказ №	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR 8000037559	Версия Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 mm, c

TS 15

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	8000037604	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653168	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	