

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Корпуса из поликарбоната средних размеров  
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции пред-  
ставляют собой следующее поколение серии MPC.  
Отличающаяся аналогичными свойствами материалов  
серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров,  
что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по  
заказу клиентов, полностью укомплектованные клем-  
мами и кабельными вводами.

### Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 400 мм, Ширина: 600 мм, Глубина: 132 мм, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый, прозрачный
Заказ №	<a href="#">9535820000</a>
Тип	FPC 40/60/13 TRSP
GTIN (EAN)	4008190091743
Кол.	1 Штука

## FPC 40/60/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	132 mm	Глубина (дюймов)	5.1968 inch
Высота	400 mm	Высота (в дюймах)	15.748 inch
Ширина	600 mm	Ширина (в дюймах)	23.622 inch
Масса нетто	4500 g		

### Температуры

Рабочая температура -50 °C...130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Кабельный ввод справа

M25	12	M63	3
M16	30	M40	4
M50	4	M32	5
M20	18	M12	56

### Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	5x30	WDU 16 / ZDU 16	5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x59	WDU 35 / ZDU 35	5x19
WDU 4 / ZDU 4	5x49	WDU 6 / ZDU 6	5x37

### Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	2x49	WDU 16 / ZDU 16	2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x97	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	2x81	WDU 6 / ZDU 6	2x61

### Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS2420 220224  
003ISS00

### Общие данные

Толщина материала	3.5 mm	Рабочая температура, макс.	130 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Поверхность	необработанный	Ударопрочность	IK08
Вид защиты	IP66, IP67	Основной материал	Поликарбонат
Уплотняющий материал	Полиуретан	Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм
Количество крепежных болтов	6	Отверстие для доступа, ширина	595.5 mm
Фланцевая пластина	Нет	Крышка	Да

**FPC 40/60/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

Отверстие для доступа, высота	396.5 mm	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
-------------------------------	----------	------------	--

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

M20	24	M12	76
M63	4	M40	6
M32	6	M25	16
M50	4	M16	42

**Классификации**


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**FPC 40/60/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## FPC 40/60/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	<a href="#">1868570000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 SS	Версия
Заказ №	<a href="#">1868550000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 ST	

### Шпилька заземления

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1283430000</a>	Клirpп POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
Кол.	1 ST	
Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277250000</a>	Клirpп POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Основной материал: Латунь
GTIN (EAN)	4050118067149	
Кол.	1 ST	

## FPC 40/60/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Klippon® POK — пластины заземления



Корпуса серии Klippon® POK изготовлены из высококачественного полиэстера, армированного стекловолокном, и идеально подходят для областей и условий применения, где требуется стойкость к коррозии и ударопрочность, а также высокий класс защиты IP.

Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:

- Предлагается 17 типоразмеров
- Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
- Ударостойкость до 7 джоулей
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Степень огнестойкости до E60 в зависимости от компоновки
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия	
Заказ №	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,	
GTIN (EAN)	4050118073362	прочее, Высота: 21 мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм,	
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	

### Шпилька заземления

#### Аксессуар



## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067019	прочее, Высота: 21 мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь

### Петля




Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.

### Основные данные для заказа

Тип	HG FPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535990000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009701	Высота: 40 мм, Ширина: 50 мм, Глубина: 16.5 мм, Основной
Кол.	1 ST	материал: Пластмасса, Светло-серый

### Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления  
Комплект по 4 шт.

### Основные данные для заказа

Тип	MF FPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9536040000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009442	Крепежные кронштейны, Высота: 40 мм, Ширина: 19 мм,
Кол.	1 ST	Глубина: 35.5 мм, Основной материал: Полиамид, Полиамид 66, Светло-серый

## FPC 40/60/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### FPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

#### Основные данные для заказа

Тип	MP FPC 40/60	Версия
Заказ №	<a href="#">9535980000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009695	Монтажная пластина, Высота: 360 мм, Ширина: 560 мм,
Кол.	1 ST	Глубина: 1.5 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный

### TS 35

Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Версия
Заказ №	<a href="#">8000037562</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 мм, с
GTIN (EAN)	4050118653267	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Версия
Заказ №	<a href="#">8000037563</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 565 мм, с
GTIN (EAN)	4050118653274	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный