## Справочный листок технических дан-

## **MP FPC 20/20**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

### Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 150 mm, Ширина: 185 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
	• •
Заказ №	<u>9535920000</u>
Тип	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-39

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Размеры и массы	
Размеры и массы	
Глубина 2 mm Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота 150 mm Высота (в дюймах)	5.9055 inch
Ширина 185 mm Ширина (в дюймах)	7.2835 inch
Масса нетто 288 g	
<b>Температуры</b>	
Рабочая температура	
3	<u> </u>
Экологическое соответствие изделия	
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения	
REACH SVHC Het SVHC выше 0,1 wt%	
Общие данные	
Вид крепления привинченный Поверхность	оцинкованный
Основной материал Сталь листовая	
Классификации	
	EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0	EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 ECIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0	EC000213 27-40-06-39
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0	EC000213

ECLASS 14.0

27-40-06-39

27-40-06-39

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **MP FPC 20/20**

## Аксессуары

### **TS 15**



## Аксессуар

### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	8000037604	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653168	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	

### **TS 35**

## Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Версия
Заказ №	8000037558	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653229	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Версия
Тип Заказ №	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR 8000037557	Версия Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, c