

**MP FPC 20/20**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинко-  
ванная

**Основные данные для заказа**

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 150 мм, Ширина: 185 мм, Глубина: 2 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<a href="#">9535920000</a>
Тип	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Кол.	1 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	150 mm	Высота (в дюймах)	5.9055 inch
Ширина	185 mm	Ширина (в дюймах)	7.2835 inch
Масса нетто	288 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### TS 15



Аксессуар

#### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037604</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653168	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		

### TS 35



Аксессуар

#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037558</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с	
GTIN (EAN)	4050118653229	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,	
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный	
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037557</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с	
GTIN (EAN)	4050118653212	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,	
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный	