

**MP FPC 30/30**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинко-  
ванная

**Основные данные для заказа**

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 260 мм, Ширина: 260 мм, Глубина: 1.5 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<a href="#">9535950000</a>
Тип	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
Кол.	1 Штука

## MP FPC 30/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	260 mm	Высота (в дюймах)	10.2362 inch
Ширина	260 mm	Ширина (в дюймах)	10.2362 inch
Масса нетто	782 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 30/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### TS 35

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037559</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 мм, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
GTIN (EAN)	4050118653236		
Кол.	20 ST		
Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037561</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 мм, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
GTIN (EAN)	4050118653250		
Кол.	20 ST		