

Справочный листок технических данных

MP FPC 30/40

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 260 mm, Ширина: 360 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	9535960000
Тип	MP FPC 30/40
GTIN (EAN)	4032248009688
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	260 mm	Высота (в дюймах)	10.2362 inch
Ширина	360 mm	Ширина (в дюймах)	14.1732 inch
Масса нетто	1040 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 30/40

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Версия
Заказ №	8000037561	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653250	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Версия
Заказ №	8000037560	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653243	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный